

**Sarokmaró 90° MEW, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225210 50/5
GTIN	4960664648658
Árucikk kategória	250

Leírás

Kivitel:
Gazdaságos, 4 vágóélel.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Vágóél Ø D_c	50 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Váltólapka méret	10
Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging

Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------