

**Sarokmaró 90° MFWN, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225615 80/7
GTIN	4960664647750
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Maró kétoldalú váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Váltólapka csavar	229701 (T15; 3,5 Nm)
Vágóél Ø D_c	80 mm
Hozzávaló váltólapka	WNMU 0806..
Felfogó furat Ø	27 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	8 mm
Vágóélek száma Z	7
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Plunging
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229701
---------------	--------