

**LOMU...12ER-GM, PR1525, Váltólapka méret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225226 10
GTIN	4960664674800
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú váltólapka 4 éllel – a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 10°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e=0,3 \times D$ .

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,06 - 0,25 mm

Váltólapka ISO kód: LOMU...12ER-GM

Típus: ST1400

Sarokrádiusz: 1,2 mm

**Műszaki leírás**

Típus	ST1400
Váltólapka ISO kód	LOMU...12ER-GM
Sarokrádiusz	1,2 mm
Minőség	PR1525
Szerszámanyag	HM

Előtolás $f_z$ / fog	0,06 - 0,25 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		