

Garant**Állítható süllyesztő, Weldon szár, Szár Ø D_s h₆: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216620 20
GTIN	4045197133519
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nyugodt járás a **stabil konstrukció** következtében.

Felhasználás:

Élek, furatok és hosszlyukak sorjázásához és süllyesztéshez. A stabil üzemi körülmény alapfeltétel (fúrógépeken nem használható). **10°- 80°-os szögekhez fokozatmentesen beállítható.**

Figyelem:

A skála tűrése $\pm 2,5^\circ$. **A fokszám pontos beállításához kérjük használjon szerszámbemérő készüléket. A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.**

Műszaki leírás

Kazetta	219957
Szorítócsavar kazettához	219945
Váltólapka csavar	219843 (8IP; 1,2 Nm)
Kinyúlási hossz L ₁	30 mm
Szár Ø D _s h ₆	20 mm
Váltólapka 216700 sz.; 216740 sz.; 216770 sz.	14-660
Hozzávaló váltólapka	TO.. 0902
Vágóélek száma Z	1
Teljes hossz L _{ges}	95 mm
Szárkivitel	Weldon szár

Leélezési szög állítási tartomány	10-80 fok
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Szorítócsavar	219945
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Tartalék lapkatartó maró-süllyesztőhöz	219957
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Szorítócsavar	219843