

**Sarokmaró 90° MFWN, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225615 100/5
GTIN	4960664647620
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Maró kétoldalú váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Hozzávaló váltólapka	WNMU 0806..
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	8 mm
Váltólapka csavar	229700 (T15; 4,2 Nm)
Felfogó furat Ø	32 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm
Alátétlapka	229751
Vágóélek száma Z	5

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Plunging
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Alátétlapka	229751
Szorítócsavar	229700