

**KOMET® süllyesztő, Weldon szár, Típus: M20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216660 M20
GTIN	4047109013179
Árucikk kategória	24D

Leírás**Felhasználás:**

Hengeres fejű csavarok süllyesztésének elkészítéséhez a DIN 74 2. lapja szerint, M8-tól belső hűtéssel.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	239653 15IP3 (6,3 Nm)
Váltólapka 216780 – 216910 sz.; 216950 sz.	42-010 / 110
Legkisebb $\varnothing d_{min}$	21 mm
Maximális süllyesztési mélység I	25 mm
Süllyesztési $\varnothing D_1$ H13	33 mm
Hengeres fejű DIN csavarokhoz	M20
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Vágóélek száma Z	2
Hozzávaló váltólapka	WOEX
Váltólapkák száma	2
Teljes hossz L_{ges}	100 mm
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP3

239653 15IP3