

**LOMU...08ER-GM, PR1510, Váltólapka méret: 15****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225240 15
GTIN	4960664648818
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú váltólapka 4 éllel – a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 10°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e=0,3 \times D$ .

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,06 - 0,25 mm

Váltólapka ISO kód: LOMU...08ER-GM

Típus: GG

Sarokrádiusz: 0,8 mm

**Műszaki leírás**

Típus	GG
Váltólapka ISO kód	LOMU...08ER-GM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	PR1510
Szerszámanyag	HM

Előtolás $f_z$ / fog	0,06 - 0,25 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		