

**KOMET Unisix® váltólapka, BK62, Jelölés, típus W29: 10-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216780 10-010
GTIN	2050002046665
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

216660 sz. váltólapkás süllyesztőhöz

Váltólapka ISO kód: WOEX 030204

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Műszaki leírás

Megnevezés	10-010
Váltólapka ISO kód	WOEX 030204
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	3
Minőség	BK62
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	160 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		