

Garant**Süllyesztő maró 180°, Weldon szár, Süllyesztési Ø D: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217160 22
GTIN	4045197552570
Árucikk kategória	210

Leírás**Szabvány:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Figyelem:

Az ajánlott váltólapka fészkek 0,4mm sarokrádiusszal rendelkeznek. Eltérő sarokrádiuszokkal rendelkező lapkák használata esetén nem éri el a d_{\min} Ø méretet (lásd a táblázatot)! A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	41 mm
Süllyesztési Ø D	22 mm
Szár Ø D_s h6	16 mm
Legkisebb Ø d_{\min}	11 mm
Váltólapka csavar	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	2
Hozzávaló váltólapka	260142
Teljes hossz L_{ges}	110 mm
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Süllyesztési szög	180 fok

Termék fajtája

Süllyesztők

TartozékNyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
1,2 Nm

211750 1,2

Szorítócsavar Típus 1

219795 1