

**Garant****Állítható süllyesztő, Weldon szár, Szár Ø D<sub>s</sub> h<sub>6</sub>: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216620 25
GTIN	4045197133526
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

**Nyugodt járás** a **stabil konstrukció** következtében.

**Felhasználás:**

Élek, furatok és hosszlyukak sorjázásához és süllyesztéshez. A stabil üzemi körülmény alapfeltétel (fűrőgépeken nem használható). **10° - 80°-os szögekhez fokozatmentesen beállítható.**

**Figyelem:**

A skála tűrése  $\pm 2,5^\circ$ . **A fokszám pontos beállításához kérjük használjon szerszámbemérő készüléket.** A **211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó**t a **674252 sz. 15IP méretű pengével** használja.

**Műszaki leírás**

Szorítócsavar kazettához	219946
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Kazetta	219958
Váltólapka 216700 sz.; 216740 sz.; 216770 sz.	32-050
Hozzávaló váltólapka	TO.. 1604
Váltólapka csavar	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	30 mm
Vágóélek száma Z	1
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	95 mm

Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög állítási tartomány	10-80 fok
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Süllyesztők

## Tartozék

Szorítócsavar	219844
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
Szorítócsavar	219946
Tartalék lapkatartó maró-süllyesztőhöz	219958
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP