

**KOMET Unisix® váltólapka, BK8425, Jelölés, típus W29: 42-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216850 42-010
GTIN	2050001102607
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

216660 sz. váltólapkás sülyesztőhöz

Váltólapka ISO kód: WOEX 080404

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Műszaki leírás

Megnevezés	42-010
Váltólapka ISO kód	WOEX 080404
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	3
Minőség	BK8425
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		