

**Garant****Süllyesztő maró 180°, Weldon szár, Süllyesztési Ø D: 23mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217160 23
GTIN	4045197552587
Árucikk kategória	210

**Leírás****Szabvány:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Figyelem:**

Az ajánlott váltólapka fészkek 0,4mm sarokrádiusszal rendelkeznek. Eltérő sarokrádiuszokkal rendelkező lapkák használata esetén nem éri el a  $d_{\min}$  Ø méretet (lásd a táblázatot)! A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Süllyesztési Ø D	23 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	41 mm
Legkisebb Ø d <sub>min</sub>	12 mm
Váltólapka csavar	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	2
Hozzávaló váltólapka	260142
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	112 mm
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Süllyesztési szög	180 fok

Termék fajtája

Süllyesztők

---

**Tartozék**

Szorítócsavar Típus 1

219795 1

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték  
1,2 Nm

211750 1,2