

**Garant****Süllyesztő maró 180°, Weldon szár, Süllyesztési Ø D: 33mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217160 33
GTIN	4045197552686
Árucikk kategória	210

**Leírás****Szabvány:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Figyelem:**

Az ajánlott váltólapka fészkek 0,4mm sarokrádiusszal rendelkeznek. Eltérő sarokrádiuszokkal rendelkező lapkák használata esetén nem éri el a  $d_{\min}$  Ø méretet (lásd a táblázatot)! A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Süllyesztési Ø D	33 mm
Váltólapka csavar	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Legkisebb Ø d <sub>min</sub>	16 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	55 mm
Hengeres fejű DIN csavarokhoz	M20
Vágóélek száma Z	2
Hozzávaló váltólapka	260150
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	140 mm
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard

Süllyesztési szög	180 fok
Termék fajtája	Süllyesztők

---

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
Szorítócsavar	219844