

Garant**Süllyesztő maró 180°, Weldon szár, Süllyesztési Ø D: 29mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 217160 29 |
| GTIN | 4045197552648 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Szabvány:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Figyelem:

Az ajánlott váltólapka fészkek 0,4mm sarokrádiusszal rendelkeznek. Eltérő sarokrádiuszokkal rendelkező lapkák használata esetén nem éri el a d_{\min} Ø méretet (lásd a táblázatot)! A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Legkisebb Ø d_{\min} | 12 mm |
| Szár Ø D_s h6 | 20 mm |
| Kinyúlási hossz L_1 | 55 mm |
| Süllyesztési Ø D | 29 mm |
| Váltólapka csavar | 219844 (15IP; 3,0 Nm) |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Hozzávaló váltólapka | 260150 |
| Teljes hossz L_{ges} | 132 mm |
| Szárkivitel | Weldon szár |
| belső hűtés | igen |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Süllyesztési szög | 180 fok |

Termék fajtája

Süllyesztők

Tartozék

Szorítócsavar

219844

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
3,0 Nm

211750 3,0

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
15IP

674252 15IP