

**Koken****Csavar- / anyakihajtó, Kulcsnyíláshoz: 10mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	082890 10
GTIN	4991644046232
Árucikk kategória	04D

## Leírás

**Kivitel:**

Szívós króm-vanádium molibdén acélból. Az éles horony-csavarvonalak belekapaszkodnak a megszorult, vagy rossz csavarokba/anyákba és tőcsavarokba és meglazítják azokat. Racsnis szárral, forgatóvassal stb. történő kihajtáshoz. Kerek profilokhoz, ill. hatszög csavarokhoz is alkalmas.

**Felhasználás:**

Megszorult, vagy rossz csavarok, anyák és csapszegek kihajtásához. Kerek profilokhoz ill. hatszög csavarokhoz is alkalmas.

## Műszaki leírás

Hossz	32 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Alkalmazható csavarhoz	M6
Kulcsnyíláshoz	10 mm
Profil oldali Ø	14,8 mm

Termék fajtája

Anyacsavar kihajtó