

Garant**Süllyesztő maró 180°, Weldon szár, Süllyesztési Ø D: 35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217160 35
GTIN	4045197552709
Árucikk kategória	210

Leírás**Szabvány:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Figyelem:

Az ajánlott váltólapka fészkek 0,4mm sarokrádiusszal rendelkeznek. Eltérő sarokrádiuszokkal rendelkező lapkák használata esetén nem éri el a d_{\min} Ø méretet (lásd a táblázatot)! A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	60 mm
Szár Ø D_s h6	25 mm
Legkisebb Ø d_{\min}	17 mm
Váltólapka csavar	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Süllyesztési Ø D	35 mm
Vágóélek száma Z	2
Hozzávaló váltólapka	260150
Teljes hossz L_{ges}	140 mm
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Süllyesztési szög	180 fok

Termék fajtája

Süllyesztők

TartozékPrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
15IP

674252 15IP

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
3,0 Nm

211750 3,0

Szorítócsavar

219844