


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7630, Típus: INOX**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213458 INOX
GTIN	4045197605993
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Kétoldalú váltólapka 2x4 vágóélel.

Ajánlás:

A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,2 mm
Típus	INOX
Lapkavastagság E	7 mm
Váltólapka ISO kód	SNMU 14T7 ANER
Minőség	HB7630
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	6 mm

Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		