


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7730, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213464 GG
GTIN	4045197666604
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalú váltólapka 2×4 vágóélel.

Ajánlás:

A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Maximális fogásmélység $a_{p \max}$: 6 mm

Előtolás f_z / fog: 0,3 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,3 mm
Típus	GG
Váltólapka ISO kód	SNMU 14T7 ANER
Minőség	HB7730
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		