


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7520, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213466 UNI
GTIN	4045197606402
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalú váltólapka 2×4 vágóélel.

Ajánlás:

A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Maximális fogásmélység $a_{p \max}$: 6 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Váltólapka ISO kód	SNMU 14T7 ANER
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	6 mm

Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		