

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7520, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213912 ST1400
GTIN	4045197302762
Árucikk kategória	21A

Leírás

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$.Előtolás f_z / fog : 0,19 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,19 mm
Típus	ST1400
Váltólapka ISO kód	SEKN 1203 AFTN
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	235 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	230 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	105 m/min	P
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		