

**Garant****ONMU 05T6 ANER, HB7630, Típus: INOX**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 213434 INOX   |
| GTIN              | 4045197605955 |
| Árucikk kategória | 21A           |

## Leírás

**Kivitel:**

Kétoldalú váltólapka 2×8 vágóélel.

**Ajánlás:**

**A maximális felületminőségekhez az E lapkatúrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.**

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

## Műszaki leírás

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Típus                | INOX           |
| Előtolás $f_z$ / fog | 0,2 mm         |
| Cserék / élek száma  | 16             |
| Váltólapka ISO kód   | ONMU 05T6 ANER |
| Minőség              | HB7630         |
| Szerszámanyag        | HM             |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 3 mm                |
| Termék fajtája                     | Váltólapka maráshoz |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | $V_c$     | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 200 m/min | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 160 m/min | M       |
| Nedvesen maximum             | feltételesen alkalmas |           |         |
| Száraz                       | alkalmas              |           |         |