

Garant**SEKR 1203 AFTN, HB7525, Típus: ST900**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213921 ST900
GTIN	4045197302786
Árucikk kategória	21A

Leírás

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$.Előtolás f_z / fog : 0,19 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,19 mm
Típus	ST900
Váltólapka ISO kód	SEKR 1203 AFTN
Minőség	HB7525
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	235 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	230 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	105 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	170 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	130 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		