


**WNMU 080608 EN-SM, PR1535, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225625 INOX
GTIN	4960664686162
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú váltólapka **6 éllel** – a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 13°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.

Felhasználás:

Az **SM geometria** erősen pozitív és lágyan vág.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	WNMU 080608 EN-SM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	6
Minőség	PR1535
Szerszámanyag	HM

Előtolás f_z / fog	0,06 – 0,2 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		