

Garant**Síkmaró 45°, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213890 63/5
GTIN	4045197666536
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

45°-os síkmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében. Precíziós váltólapka fészek speciális keményfém alátét lapkákkal.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Lapkacsavar alátétlapkához	219861 (TX8)
Felfogó furat Ø	22 mm
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1203..
Alátétlapka	219860
Vágóél Ø D_c	63 mm
Szorítócsavar váltólapkához	219862 (25IP; 6 Nm)
Maximális külső Ø D_{max}	76 mm

Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Keményfém alátétlapka	219860
Szorítócsavar	219861
Feszítőcsavar	219862