


**WNMU 080608 EN-GM, PR1510, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225626 GG
GTIN	4960664648849
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú váltólapka **6 éllel** – a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 13°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.

**Felhasználás:**

A **GM geometria** a legjobb választás általános megmunkáláshoz.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,1 – 0,3 mm

Váltólapka ISO kód: WNMU 080608 EN-GM

Sarokrádiusz: 0,8 mm

**Műszaki leírás**

Típus	GG
Váltólapka ISO kód	WNMU 080608 EN-GM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	6

Minőség	PR1510
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f_z$ / fog	0,1 – 0,3 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		