

Garant**TwinCut síkmaró 45° normál osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 250/14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213415 250/14
GTIN	4045197666444
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

160 mm Ø-től DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

Felhasználás:

Kétoldalú 8 élű lapkákkal (ON.U) vagy 4 élű lapkákkal (SN.U).

Alkatrész:

Alátétlapka 219897 sz. mindkét váltólapka típushoz használható.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Ne használjon vegyesen ON.U és SN.U lapkákat.

Műszaki leírás

Maximális külső Ø D _{max} SN.U lapkákhöz	265,2 mm
Alátétlapka	219897
Teljes hossz L _{ges} ON.U lapkákhöz	61,3 mm
Lapkacsavar alátétlapkához	219899

Hozzávaló váltólapka	SN.U
Hozzávaló váltólapka	ON.U
Teljes hossz L_{ges} SN.U lapkákhoz	63 mm
Váltólapka csavar készlet	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Maximális külső $\varnothing D_{max}$ ON.U lapkákhoz	261,8 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	250 mm
Felfogó furat \varnothing	60 mm
Vágóélek száma Z	14
Sorozat	TwinCut
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Alátétlapka	219897
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219898
Szorítócsavar	219899