

**Garant****SEKR 1203 AFTN, HB7635, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213925 INOX
GTIN	4045197302809
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$ .

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,19 mm
Típus	INOX
Lapkavastagság E	3,18 mm
Váltólapka ISO kód	SEKR 1203 AFTN
Minőség	HB7635
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	215 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	205 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	95 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	65 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		