

**Garant****Süllyesztő maró 180°, Weldon szár, Süllyesztési Ø D: 42mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217160 42
GTIN	4045197552778
Árucikk kategória	210

**Leírás****Szabvány:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Figyelem:**

Az ajánlott váltólapka fészkek 0,4mm sarokrádiusszal rendelkeznek. Eltérő sarokrádiuszokkal rendelkező lapkák használata esetén nem éri el a  $d_{\min}$  Ø méretet (lásd a táblázatot)! A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Süllyesztési Ø D	42 mm
Váltólapka csavar	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Kinyúlási hossz $L_1$	60 mm
Szár Ø $D_s$ h6	25 mm
Legkisebb Ø $d_{\min}$	24 mm
Vágóélek száma Z	2
Hozzávaló váltólapka	260150
Teljes hossz $L_{ges}$	140 mm
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Süllyesztési szög	180 fok

Termék fajtája

Süllyesztők

**Tartozék**Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték  
3,0 Nm

211750 3,0

Szorítócsavar

219844

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil  
15IP

674252 15IP