

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7515, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 213951 ST1400 |
| GTIN | 4045197553867 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$.Előtolás f_z / fog : 0,19 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Előtolás f_z / fog | 0,19 mm |
| Típus | ST1400 |
| Váltólapka ISO kód | SEKN 1203 AFTN |
| Minőség | HB7515 |
| Szerszámanyag | HM |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 500 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 290 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 210 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 170 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 160 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 150 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 210 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 140 m/min | M |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 130 m/min | K |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |