

Garant**Fordított sülyesztő 180°, Max. sülyesztés Ø D: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217180 15
GTIN	4045197321589
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Egy éllel (z = 1). Belső hűtés nélkül.

Figyelem:

e méret = programozási méret (információk a lap alján). A **211750 sz. 0,9 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674248 sz. TX7** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h ₆	20 mm
Szárkivitel	Whistle Notch
Váltólapka csavar	219947 (TX7; 0,9 Nm)
Váll -Ø D ₁	25 mm
Sülyesztési Ø D	15 mm
L ₃	35 mm
L ₂	42 mm
Kinyúlási hossz L ₁	55 mm
Vágóélek száma Z	1
Legkisebb Ø d _{min}	8,5 mm
Programozási érték e	3,55 mm
Hozzávaló váltólapka	217185 UNI

Teljes hossz L	105 mm
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Szorítócsavar	219947
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,9 Nm	211750 0,9