

**Garant****Fordított sülyesztő 180°, Max. sülyesztés Ø D: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217180 18
GTIN	4045197196903
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

**Egy éllel (z = 1).** Belső hűtés nélkül.

**Figyelem:**

e méret = programozási méret (információk a lap alján). A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Sülyesztési Ø D	18 mm
Vágóélek száma Z	1
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	62 mm
Legkisebb Ø d <sub>min</sub>	10,5 mm
Váll -Ø D <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>3</sub>	40 mm
Váltólapka csavar	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Szár Ø D <sub>5</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
L <sub>2</sub>	47 mm
Szárkivitel	Whistle Notch
Programozási érték e	4,05 mm
Hozzávaló váltólapka	260142

Teljes hossz L	112 mm
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Süllyesztők

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Szorítócsavar Típus 1	219795 1
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2