

**Garant****Horonymaró, Acél, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217250 12
GTIN	4045197542663
Árucikk kategória	21Q

**Leírás****Figyelem:**

Az  $S_{max}$  tényleges beszúrási mélység kiszámítása:  $(D-d_1) / 2$ .

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: P12

Legkisebb fúrási  $\varnothing D$ : 9,6 - 11,7 mm

Belső  $\varnothing d_1$ : 7 mm

Max. fogásmélység  $S_{max}$ : 2,35 mm

Kinyúlási hossz  $L_1$ : 22 mm

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 69,5 mm

**Műszaki leírás**

Szárkivitel	Weldon
Legkisebb fúrási $\varnothing D$	9,6 - 11,7 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	69,5 mm
Belső $\varnothing d_1$	7 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	22 mm
Max. fogásmélység $S_{max}$	2,35 mm
Szorítócsavar készlet	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Szár $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Lapka típushoz	P12

belső hűtés	igen
Menetmélység	20 mm
Maró anyaga	Acél
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219818
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219832