

Garant**Fordított süllyesztő 180°, Max. süllyesztés Ø D: 76mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217180 76
GTIN	4045197465740
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:****Egy éllel (z = 1).****Figyelem:**

e méret = programozási méret (információk a lap alján). A **211750 sz. 5,5 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L ₁	185 mm
Szárkivitel	Weldon
Szár Ø D _s h ₆	50 mm
Süllyesztési Ø D	76 mm
Vágóélek száma Z	1
Programozási érték e	12,55 mm
Legkisebb Ø d _{min}	52 mm
L ₃	155 mm
Váltólapka csavar készlet	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Hozzávaló váltólapka	260158
belső hűtés	igen
Teljes hossz L	265 mm

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219848
Szorítócsavar	219945