

Garant**Fordított süllyesztő 180°, Max. süllyesztés Ø D: 26mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217180 26
GTIN	4045197196934
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:****Egy éllel (z = 1).****Figyelem:**

e méret = programozási méret (információk a lap alján). A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

L ₃	60 mm
Szár Ø D _s h ₆	20 mm
Szárkivitel	Whistle Notch
Kinyúlási hossz L ₁	82 mm
Programozási érték e	5,05 mm
Váll -Ø D ₁	25 mm
Vágóélek száma Z	1
Legkisebb Ø d _{min}	17 mm
L ₂	67 mm
Süllyesztési Ø D	26 mm
Váltólapka csavar	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	260142

belső hűtés	igen
Teljes hossz L	132 mm
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Szorítócsavar Típus 1	219795 1
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2