

Garant**Horonymaró, menettel, acél, Típus: 27/M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Figyelem:**

Az S_{max} tényleges beszúrási mélység kiszámítása: $(D-d_1) / 2$.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Legkisebb fúrési $\varnothing D$: 22 - 37 mm

Menetméret M: M10 mm

Lapka típushoz: P26

Belső $\varnothing d_1$: 18 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 9,5 mm

Kinyúlási hossz L_1 : 18 mm

Műszaki leírás

Legkisebb fúrési $\varnothing D$	22 - 37 mm
Menetméret M	M10 mm
Belső $\varnothing d_1$	18 mm
Max. fogásmélység S_{max}	9,5 mm
Teljes hossz L_{ges}	22,6 mm
Szorítócsavar készlet	219819 (20IP; 5,7 Nm)

Kinyúlási hossz L ₁	18 mm
Szárkivitel	menettel
Lapka típushoz	P26
Fúró Ø	16 mm
Menetmélység	18 mm
belső hűtés	igen
Maró anyaga	menettel, acél
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219819
--------------------------------------	--------