

**Garant****Süllyesztő maró 180°, Weldon szár, Süllyesztési Ø D: 40mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 217160 40     |
| GTIN              | 4045197552754 |
| Árucikk kategória | 210           |

**Leírás****Szabvány:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Figyelem:**

Az ajánlott váltólapka fészkek 0,4mm sarokrádiusszal rendelkeznek. Eltérő sarokrádiuszokkal rendelkező lapkák használata esetén nem éri el a  $d_{\min}$  Ø méretet (lásd a táblázatot)! A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Süllyesztési Ø D              | 40 mm                 |
| Váltólapka csavar             | 219844 (15IP; 3,0 Nm) |
| Hengeres fejű DIN csavarokhoz | M24                   |
| Kinyúlási hossz $L_1$         | 60 mm                 |
| Szár Ø $D_s$ h6               | 25 mm                 |
| Legkisebb Ø $d_{\min}$        | 22 mm                 |
| Vágóélek száma Z              | 2                     |
| Hozzávaló váltólapka          | 260150                |
| Teljes hossz $L_{\text{ges}}$ | 140 mm                |
| Szárkivitel                   | Weldon szár           |
| belső hűtés                   | igen                  |
| Szerszámcsere                 | PowerCard             |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Süllyesztési szög | 180 fok     |
| Termék fajtája    | Süllyesztők |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm   | 211750 3,0  |
| Szorítócsavar   | 219844      |