

Garant
Horonymaró, Keményfém, Típus: 18L

Rendelési adatok

Rendelés száma	217252 18L
GTIN	4045197216533
Árucikk kategória	21Q

Leírás
Figyelem:

Az S_{max} tényleges beszúrási mélység kiszámítása: $(D-d_1) / 2$.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: P16

Legkisebb fúrési $\varnothing D$: 14 - 22 mm

Belső $\varnothing d_1$: 12 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 5 mm

Kinyúlási hossz L_1 : 37,4 mm

Teljes hossz L_{ges} : 86,5 mm

Műszaki leírás

Max. fogásmélység S_{max}	5 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Belső $\varnothing d_1$	12 mm
Legkisebb fúrési $\varnothing D$	14 - 22 mm
Teljes hossz L_{ges}	86,5 mm
Kinyúlási hossz L_1	37,4 mm
Szárkivitel	hengeres
Szorítócsavar készlet	219818 (8IP; 3,8 Nm)

Szár	DIN 6535 HA
Lapka típushoz	P16
belső hűtés	igen
Menetmélység	35,4 mm
Maró anyaga	Keményfém
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219818
--------------------------------------	--------