

**Garant****Horonymaró, Acél, Típus: 18****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 217250 18     |
| GTIN              | 4045197571908 |
| Árucikk kategória | 21Q           |

**Leírás****Figyelem:**

Az  $S_{max}$  tényleges beszúrási mélység kiszámítása:  $(D-d_1) / 2$ .

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: P16

Legkisebb fúrási  $\varnothing D$ : 14 - 22 mm

Belső  $\varnothing d_1$ : 9 mm

Max. fogásmélység  $S_{max}$ : 6,5 mm

Kinyúlási hossz  $L_1$ : 25 mm

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 71,5 mm

**Műszaki leírás**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Kinyúlási hossz $L_1$            | 25 mm                |
| Max. fogásmélység $S_{max}$      | 6,5 mm               |
| Szár $\varnothing D_s$ h6        | 12 mm                |
| Belső $\varnothing d_1$          | 9 mm                 |
| Szorítócsavar készlet            | 219818 (8IP; 3,8 Nm) |
| Szárkivitel                      | Weldon               |
| Legkisebb fúrási $\varnothing D$ | 14 - 22 mm           |
| Teljes hossz $L_{ges}$           | 71,5 mm              |
| Lapka típushoz                   | P16                  |

|                |            |
|----------------|------------|
| belső hűtés    | igen       |
| Menetmélység   | 20,9 mm    |
| Maró anyaga    | Acél       |
| Szerszámcsere  | PowerCard  |
| Termék fajtája | Horonymaró |

---

## Tartozék

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219818 |
|--------------------------------------|--------|