

Garant**Horonymaró, Keményfém, Típus: 27L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217252 27L
GTIN	4045197216557
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Figyelem:**

Az S_{max} tényleges beszúrási mélység kiszámítása: $(D-d_1) / 2$.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: P26

Legkisebb fúrési $\varnothing D$: 22 - 37 mm

Belső $\varnothing d_1$: 15,5 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 10,75 mm

Kinyúlási hossz L_1 : 25 mm

Teljes hossz L_{ges} : 109,6 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	109,6 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Szorítócsavar készlet	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Belső $\varnothing d_1$	15,5 mm
Szárkivitel	hengeres
Legkisebb fúrési $\varnothing D$	22 - 37 mm
Max. fogásmélység S_{max}	10,75 mm
Kinyúlási hossz L_1	25 mm

Szár	DIN 6535 HA
Lapka típushoz	P26
belső hűtés	igen
Menetmélység	21,5 mm
Maró anyaga	Keményfém
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219819
--------------------------------------	--------