

Garant**Horonymaró, Acél, Típus: 27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217250 27
GTIN	4045197216519
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Figyelem:**

Az S_{max} tényleges beszúrási mélység kiszámítása: $(D-d_1) / 2$.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: P26

Legkisebb fúrási $\varnothing D$: 22 - 37 mm

Belső $\varnothing d_1$: 13,6 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 11,5 mm

Kinyúlási hossz L_1 : 35 mm

Teljes hossz L_{ges} : 84,2 mm

Műszaki leírás

Max. fogásmélység S_{max}	11,5 mm
Teljes hossz L_{ges}	84,2 mm
Kinyúlási hossz L_1	35 mm
Szárkivitel	Weldon
Legkisebb fúrási $\varnothing D$	22 - 37 mm
Belső $\varnothing d_1$	13,6 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Szorítócsavar készlet	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Lapka típushoz	P26

belső hűtés	igen
Menetmélység	30,4 mm
Maró anyaga	Acél
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219819
--------------------------------------	--------