

Garant**Horonymaró, menettel, acél, Típus: 12/M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Figyelem:**

Az S_{max} tényleges beszúrási mélység kiszámítása: $(D-d_1) / 2$.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Legkisebb fúrési $\varnothing D$: 9,6 - 11,7 mm

Menetméret M: M5 mm

Lapka típushoz: P12

Belső $\varnothing d_1$: 9,5 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 1,1 mm

Kinyúlási hossz L_1 : 10 mm

Műszaki leírás

Belső $\varnothing d_1$	9,5 mm
Szorítócsavar készlet	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	13,5 mm
Legkisebb fúrési $\varnothing D$	9,6 - 11,7 mm
Menetméret M	M5 mm
Szárkivitel	menettel

Kinyúlási hossz L_1	10 mm
Max. fogásmélység S_{max}	1,1 mm
Lapka típushoz	P12
Fúró \emptyset	16 mm
Menetmélység	10 mm
belső hűtés	igen
Maró anyaga	menettel, acél
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219832
--------------------------------------	--------