

**Garant****Horonymaró, Keményfém, Típus: 12L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217252 12L
GTIN	4045197542670
Árucikk kategória	21Q

**Leírás****Figyelem:**

Az  $S_{max}$  tényleges beszúrási mélység kiszámítása:  $(D-d_1) / 2$ .

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: P12

Legkisebb fúrási  $\varnothing D$ : 9,6 - 11,7 mm

Belső  $\varnothing d_1$ : 7 mm

Max. fogásmélység  $S_{max}$ : 2,35 mm

Kinyúlási hossz  $L_1$ : 32 mm

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 82 mm

**Műszaki leírás**

Belső $\varnothing d_1$	7 mm
Max. fogásmélység $S_{max}$	2,35 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Szorítócsavar készlet	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Legkisebb fúrási $\varnothing D$	9,6 - 11,7 mm
Szárkivitel	hengeres
Teljes hossz $L_{ges}$	82 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	32 mm
Szár	DIN 6535 HA

Lapka típushoz	P12
belső hűtés	igen
Menetmélység	30 mm
Maró anyaga	Keményfém
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219832
--------------------------------------	--------