

Garant**Horonymaró, menettel, acél, Típus: 18/M6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Figyelem:**

Az S_{max} tényleges beszúrási mélység kiszámítása: $(D-d_1) / 2$.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Legkisebb fúrási $\varnothing D$: 14 - 22 mm

Menetméret M: M6 mm

Lapka típushoz: P16

Belső $\varnothing d_1$: 11 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 5,5 mm

Kinyúlási hossz L_1 : 15 mm

Műszaki leírás

Szorítócsavar készlet	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Legkisebb fúrási $\varnothing D$	14 - 22 mm
Max. fogásmélység S_{max}	5,5 mm
Menetméret M	M6 mm
Szárkivitel	menettel
Belső $\varnothing d_1$	11 mm

Kinyúlási hossz L_1	15 mm
Teljes hossz L_{ges}	18,5 mm
Lapka típushoz	P16
Fúró \emptyset	16 mm
Menetmélység	15 mm
belső hűtés	igen
Maró anyaga	menettel, acél
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219818
--------------------------------------	--------