

**Garant****Marólapka profil nélkül, HB7720, Marási szélesség A: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217256 3
GTIN	4045197284402
Árucikk kategória	21C

**Műszaki leírás**

Marási szélesség A	3 mm
Rádiusz R	0,15 mm
Külső Ø D	16 mm
Max. fogásmélység $S_{max}$	3,5 mm
Minőség	HB7720
Típus	P16
Vágóélek száma Z	6
Termék fajtája	Forgácsoló betét körmaráshoz

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
--	--------------	-------	---------

Alu műanyagok	alkalmas	500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	45 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		