

Garant**VHM maró, Gyémánt, Ø h10 DC: 6mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	209711 6
GTIN	4045197512185
Árucikk kategória	11Y

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs **kristályos sp³ gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálás és szénszálás műanyagok ill. grafit** folyamatbiztos megmunkálásához.

Dinamikus vágóél-geometria.

Hátraköszörült két élszalagos köszörülés.

Nagy pontosságú és stabil kivitel a 15°-os spirálszögnek köszönhetően.

Műszaki leírás

Előtolás f _z horonymaráshoz GFK CFK-ban	0,04 mm
Vágóél Ø D _c	6 mm
Fogak száma Z	2
Előtolás f _z horonymaráshoz grafitban	0,04 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,12 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	57 mm
Élhossz L _c	13 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	h10
Spirálszög	15 fok

Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	Gyémánt
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	200 m/min	N
POM GF25	alkalmas	190 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	170 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	150 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	180 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	160 m/min	N
Hibrid	alkalmas		
Honeycomb szendvics	alkalmas	350 m/min	N
GFK	alkalmas	190 m/min	N
GFK, CFK	alkalmas	190 m/min	N
Grafit	alkalmas	340 m/min	N
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------

