

Garant**Horonymaró, Keményfém, Típus: 18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217252 18
GTIN	4045197216526
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Figyelem:**

Az S_{max} tényleges beszúrási mélység kiszámítása: $(D-d_1) / 2$.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: P16

Legkisebb fúrési $\varnothing D$: 14 - 22 mm

Belső $\varnothing d_1$: 9 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 6,5 mm

Kinyúlási hossz L_1 : 25 mm

Teljes hossz L_{ges} : 71,5 mm

Műszaki leírás

Max. fogásmélység S_{max}	6,5 mm
Teljes hossz L_{ges}	71,5 mm
Szárkivitel	Weldon
Belső $\varnothing d_1$	9 mm
Kinyúlási hossz L_1	25 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Szorítócsavar készlet	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Legkisebb fúrési $\varnothing D$	14 - 22 mm

Szár	DIN 6535 HB
Lapka típushoz	P16
belső hűtés	igen
Menetmélység	21 mm
Maró anyaga	Keményfém
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219818
--------------------------------------	--------