

Garant**Horonymaró, menettel, acél, Típus: 27/M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217253 27/M8
GTIN	4045197597892
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Kivitel:****Extra karcsú kivitel** menetmaráshoz.**Figyelem:**Az S_{max} tényleges beszúrási mélység kiszámítása: $(D-d_1) / 2$.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Legkisebb fúrási $\varnothing D$: 22 - 37 mm

Menetméret M: M8 mm

Lapka típushoz: P26

Belső $\varnothing d_1$: 13,6 mmMax. fogásmélység S_{max} : 11,5 mmKinyúlási hossz L_1 : 18 mm**Műszaki leírás**

Szorítócsavar készlet	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Kinyúlási hossz L_1	18 mm
Max. fogásmélység S_{max}	11,5 mm
Menetméret M	M8 mm
Teljes hossz L_{ges}	22,6 mm

Legkisebb fúrési Ø D	22 - 37 mm
Szárkivitel	menettel
Belső Ø d ₁	13,6 mm
Lapka típushoz	P26
Fúró Ø	16 mm
Menetmélység	18 mm
belső hűtés	igen
Maró anyaga	menettel, acél
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219819
--------------------------------------	--------