

Garant**Fordított süllyesztő 180°, Max. süllyesztés Ø D: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217180 40
GTIN	4045197281272
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:****Egy éllel (z = 1).****Figyelem:**

e méret = programozási méret (információk a lap alján). A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	1
L ₂	103 mm
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Legkisebb Ø d _{min}	25 mm
L ₃	95 mm
Kinyúlási hossz L ₁	123 mm
Szárkivitel	Whistle Notch
Váll -Ø D ₁	40 mm
Programozási érték e	8,05 mm
Süllyesztési Ø D	40 mm
Váltólapka csavar	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Hozzávaló váltólapka	260150

belső hűtés	igen
Teljes hossz L	183 mm
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Szorítócsavar	219844
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP