

**Koken****Csavar- / anyakihajtó, Kulcsnyíláshoz: 15mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	082890 15
GTIN	4991644046294
Árucikk kategória	04D

## Leírás

### Kivitel:

Szívós króm-vanádium molibdén acélból. Az éles horony-csavarvonalak belekapaszkodnak a megszorult, vagy rossz csavarokba/anyákba és tőcsavarokba és meglazítják azokat. Racsnis szárral, forgatóvassal stb. történő kihajtáshoz. Kerek profilokhoz, ill. hatszög csavarokhoz is alkalmas.

### Felhasználás:

Megszorult, vagy rossz csavarok, anyák és csapszegek kihajtásához. Kerek profilokhoz ill. hatszög csavarokhoz is alkalmas.

## Műszaki leírás

Kulcsnyíláshoz	15 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Hossz	32 mm
Alkalmazható csavarhoz	M10
Profil oldali Ø	20,7 mm

Termék fajtája

Anyacsavar kihajtó