

**Sarokmaró 90° MECX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 8/1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227100 8/1
GTIN	4960664462728
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	16 mm
Szár Ø $D_s$ h6	10 mm
Váltólapka csavar	229706 (T6; 0,45 Nm)
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Teljes hossz $L_{ges}$	80 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$	6 mm
Vágóél Ø $D_c$	8 mm
Vágóélek száma Z	1
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	4 mm
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	14 mm
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	13 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	2,86 fok
Ø $D_3$	5 mm

Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229706
---------------	--------